

Clips femelles entièrement préisolés



Caractéristiques


- Version renforcée "S" en laiton étamé.
- Manchon en cuivre permettant le frettage de l'isolant du conducteur et une meilleure résistance aux vibrations.
- Gaine isolante en polycarbonate.
- Température maxi d'utilisation : 125°C.
- Tenue au feu : UL94V2.

Conforme à la norme **CEI 60352-2**
et **EN 61210**



série S

ISOLANT POLYCARBONATE



Section (mm²)	Conditionnement vrac		Conditionnement boîte de 100		Isolant Ø maxi (mm)	Languette mâle		Øi (mm)	L (mm)	Couleurs gaines isolantes
	Code article	Référence	Code article	Référence		Largeur (mm)	Epaisseur (mm)			
0,34 - 1,5	7 252 010	SQAP2,8-5	7 252 012	B100SQAP2,8-5	3,2	2,8	0,5	1,7	19,5	
	7 252 013	SQAP4,8-5	7 252 014	B100SQAP4,8-5	3,6	4,8	0,5	1,7	20	
	7 252 001	SQAP4,8-8	7 252 002	B100SQAP4,8-8	3,6	4,8	0,8	1,7	20	
	7 252 021	SQAP6,35	7 252 023	B100SQAP6,35	2,9	6,3	0,8	1,7	23,5	
	7 252 018	SQAP6,35J	7 252 111	B100SQAP6,35J	2,9	6,3	0,8	1,7	23,5	
	7 252 030	SQAP6,35NR	7 252 110	B100SQAP6,35NR	2,9	6,3	0,8	1,7	23,5	
	7 252 038	SQAP6,35VE	7 252 109	B100SQAP6,35VE	2,9	6,3	0,8	1,7	23,5	
	7 252 029	SQAP6,35JV	7 252 107	B100SQAP6,35JV	2,9	6,3	0,8	1,7	23,5	
	7 252 024	SQAP6,35B	7 252 106	B100SQAP6,35B	2,9	6,3	0,8	1,7	23,5	
	7 252 025	SQAP6,35BC	7 252 105	B100SQAP6,35BC	2,9	6,3	0,8	1,7	23,5	
	7 252 027	SQAP6,35G	7 252 104	B100SQAP6,35G	2,9	6,3	0,8	1,7	23,5	
	7 252 026	SQAP6,35M	7 252 103	B100SQAP6,35M	2,9	6,3	0,8	1,7	23,5	
	7 252 036	SQAP6,35ORG	7 252 102	B100SQAP6,35ORG	2,9	6,3	0,8	1,7	23,5	
1 - 2,5	7 252 035	SQAP6,35VI	7 252 101	B100SQAP6,35VI	2,9	6,3	0,8	1,7	23,5	
	7 252 047	SQBP4,8-5	7 252 055	B100SQBP4,8-5	4,3	4,8	0,5	2,4	20	
	7 252 060	SQBP4,8-8	7 252 062	B100SQBP4,8-8	3,4	4,8	0,8	2,4	20	
2,6 - 6	7 252 063	SQBP6,35TH2	7 252 064	B100SQBP6,35TH2	3,4	6,3	0,8	2,4	23,5	
	7 252 041	SQCP6,35	7 252 058	B100SQCP6,35	5,5	6,3	0,8	3,6	26	
	7 252 042	SQCP6,35NR	7 252 132	B100SQCP6,35NR	5,5	6,3	0,8	3,6	26	
	7 252 043	SQCP6,35R	7 252 133	B100SQCP6,35R	5,5	6,3	0,8	3,6	26	
	7 252 053	SQCP6,35VE	7 252 142	B100SQCP6,35VE	5,5	6,3	0,8	3,6	26	
	7 252 045	SQCP6,35TR	7 252 135	B100SQCP6,35TR	5,5	6,3	0,8	3,6	26	Translucide
	7 252 046	SQCP6,35JV	7 252 136	B100SQCP6,35JV	5,5	6,3	0,8	3,6	26	
	7 252 048	SQCP6,35B	7 252 137	B100SQCP6,35B	5,5	6,3	0,8	3,6	26	
	7 252 049	SQCP6,35BC	7 252 138	B100SQCP6,35BC	5,5	6,3	0,8	3,6	26	
	7 252 050	SQCP6,35G	7 252 139	B100SQCP6,35G	5,5	6,3	0,8	3,6	26	
	7 252 051	SQCP6,35M	7 252 140	B100SQCP6,35M	5,5	6,3	0,8	3,6	26	
	7 252 052	SQCP6,35ORG	7 252 141	B100SQCP6,35ORG	5,5	6,3	0,8	3,6	26	
	7 252 044	SQCP6,35VI	7 252 134	B100SQCP6,35VI	5,5	6,3	0,8	3,6	26	